

SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu)
SKMU PG13,5-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller ma w ofercie wiele różnych wpustów kablowych/przewodowych: różne wersje dławnic z tworzywa sztucznego, mosiądzu i stali nierdzewnej o stopniach ochrony IP 66, 67, 68 lub IP 69 K. Modułowe systemy wpustów wieloprzewodowych/kablowych pozwalają - jako równorzędna alternatywa - na proste i szybkie wprowadzanie wstępnie konfekcjonowanych przewodów do urządzeń. Wreszcie dostępne są zarówno dławnice kablowe z certyfikatem EX, jak też systemy wpustów kablowych/przewodowych.

- Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego i mosiądzu
- złącza śrubowe EMC
- Do obszarów zagrożonych wybuchem
- Certyfikaty VDE, CSA i UL

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SKMU PG13,5-MS
Nr zam.	1694100000
Wykonanie	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, PG 13,5, 3 mm, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4008190872267
J. op.	100 Szt.

SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu)
SKMU PG13,5-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	2,9 g
------------	-------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szerokość

grubość	3 mm
---------	------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	długość gwintu	3 mm
grubość	3 mm	gwint (wewnętrzny)	PG 13,5
gwint (zewnątrzny)	PG 13,5	rozmiar klucza 1	23 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	średnica zewnętrzna	24,26 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu) SKMU PG13,5-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

