

**GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen)
GWDR PG21-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	GWDR PG21-PO
Nr zam.	1719490000
Wykonanie	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG 21, polietylen
GTIN (EAN)	4008190352752
J. op.	100 Szt.

GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen)
GWDR PG21-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Masa netto	0,52 g
------------	--------

Szerokość

grubość	3 mm
---------	------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	grubość	3 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 21	tworzywo	polietylen
uszczelka	PE-HD	zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	średnica pierścienia uszczelniającego	33,5 mm
średnica wewnętrzna D2	28,3 mm	średnica zewnętrzna	33,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP

GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen) **GWDR PG21-PO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

