GWDR NP (uszczelka płaska - neopren)
GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	GWDR PG21-NP
Nr zam.	1719590000
Wykonanie	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, PG 21, neopren
GTIN (EAN)	4008190352851
J. op.	100 Szt.

GWDR NP (uszczelka płaska - neopren)
GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	1,01 g

Szerokość

grubość	1,5 mm

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	grubość	1,5 mm
gwint (zewnętrzny)	PG 21	tworzywo	neopren
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C
średnica pierścienia uszczelniającego	35 mm	średnica wewnętrzna D2	28,3 mm
średnica zewnętrzna	35 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

GWDR NP (uszczelka płaska - neopren)
GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

