

## LaserMark LM MT300 15/4.6 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

- Etykiety przylepne z poliestru
- do drukarek laserowych w formacie DIN A4
- wytrzymały na ścieranie
- Bardzo odporne na wysokie temperatury
- Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów
- Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Typ        | LM MT300 15/4.6 WS                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1724141044</a>                          |
| Wykonanie  | LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 4.63 x 15 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190368944                                       |
| J. op.     | 10 Szt.                                             |

**LaserMark  
LM MT300 15/4.6 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 15 mm   | Szerokość (cale) | 0,591 inch |
| Wysokość   | 4,63 mm | Wysokość (cale)  | 0,182 inch |
| Głębokość  | 0,08 mm | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto | 0,011 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                    |                                 |              |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9                  | Aprobata zgodnie z UL 969       | Tak          |
| Barwny                              | biały              | Halogenki                       | Nie          |
| Ilość na arkusz                     | 627                | Klasa palności wg UL 94         | HB           |
| Klej                                | Klej akrylanowy    | Liczba oznaczników w opakowaniu | 6 270        |
| Metoda nadruku                      | druk laserowy      | Szerokość                       | 15 mm        |
| Wykonanie                           | samoprzylepny      | Zakres temperatury stosowania   | -40...150 °C |
| tworzywo                            | poliester, bez PVC |                                 |              |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**LaserMark  
LM MT300 15/4.6 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

