

GWDR NP (uszczelka płaska - neopren) GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	GWDR M20-NP
Nr zam.	1736240000
Wykonanie	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, M 20, neopren
GTIN (EAN)	4008190956035
J. op.	50 Szt.

GWDR NP (uszczelka płaska - neopren)
GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,356 g
------------	---------

Szerokość

grubość	1,2 mm
---------	--------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	grubość	1,2 mm
gwint (zewnątrzny)	M 20	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	neopren	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	średnica pierścienia uszczelniającego	24 mm
średnica wewnętrzna D2	20 mm	średnica zewnętrzna	24 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000781
ETIM 5.0	EC000781	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP

GWDR NP (uszczelka płaska - neopren)
GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

