

**EA (pierścienie uziemienia)
EA-RING MS/M 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Pierścienie uziemiające znajdują zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy ekran kabla naciągany jest na dławnicę a ta ma się znajdować wraz z innymi dławnicami obudowy na tym samym potencjale.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EA-RING MS/M 50
Nr zam.	1736530000
Wykonanie	EA (pierścienie uziemienia), Pierścień uziemienia, M 50, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4008190963644
J. op.	10 Szt.

**EA (pierścienie uziemienia)
EA-RING MS/M 50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	111,5 mm	Długość (cale)	4,39 inch
Masa netto	41,8 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szerokość

grubość	1,5 mm
---------	--------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	grubość	1,5 mm
gwint (zewnątrzny)	M 50	odstęp wymiar wewnętrzny B	58 mm
szerokość wymiar zewnętrzny C	40 mm	tworzywo	mosiądz, nikielowany
średnica wewnętrzna D2	13,5 mm	średnica zewnętrzna	67 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
------------	----------------------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000490	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC002317
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

EA (pierścienie uziemienia)
EA-RING MS/M 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

