

**SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu)**  
**SKMU M40 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller ma w ofercie wiele różnych wpustów kablowych/przewodowych: różne wersje dławnic z tworzywa sztucznego, mosiądzu i stali nierdzewnej o stopniach ochrony IP 66, 67, 68 lub IP 69 K. Modułowe systemy wpustów wieloprzewodowych/kablowych pozwalają - jako równorzędna alternatywa - na proste i szybkie wprowadzanie wstępnie konfekcjonowanych przewodów do urządzeń. Wreszcie dostępne są zarówno dławnice kablowe z certyfikatem EX, jak też systemy wpustów kablowych/przewodowych.

- Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego i mosiądzu
- złącza śrubowe EMC
- Do obszarów zagrożonych wybuchem
- Certyfikaty VDE, CSA i UL

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SKMU M40 MS                                                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1737030000</a>                                                                            |
| Wykonanie  | SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu),<br>Nakrętka kontrująca, M 40, 4.5 mm, mosiądz,<br>niklowany |
| GTIN (EAN) | 4008190956509                                                                                         |
| J. op.     | 50 Szt.                                                                                               |

**SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu)**  
**SKMU M40 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 4,92 g |
|------------|--------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Szerokość**

|         |      |
|---------|------|
| grubość | 4 mm |
|---------|------|

**Informacje ogólne**

|                     |           |                    |                    |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Dławnice kablowe    | metryczna | długość gwintu     | 4,5 mm             |
| grubość             | 4 mm      | gwint (wewnętrzny) | M 40               |
| gwint (zewnątrzny)  | M 40      | rozmiar klucza 1   | 44 mm              |
| skok gwintu         | 1,5 mm    | tworzywo           | mosiądz, niklowany |
| średnica zewnętrzna | 50,8 mm   |                    |                    |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000940    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000940    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-24 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>         |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                |

## SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu) SKMU M40 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

