

## LaserMark LM MT300 18/6.5 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

- Etykiety przylepne z poliestru
- do drukarek laserowych w formacie DIN A4
- wytrzymały na ścieranie
- Bardzo odporne na wysokie temperatury
- Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów
- Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Typ        | LM MT300 18/6.5 SI                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1749320001</a>                           |
| Wykonanie  | LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 6.5 x 18 mm, srebrny |
| GTIN (EAN) | 4008190051426                                        |
| J. op.     | 10 Szt.                                              |

**LaserMark**  
**LM MT300 18/6.5 SI**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 18 mm   | Szerokość (cale) | 0,709 inch |
| Wysokość   | 6,5 mm  | Wysokość (cale)  | 0,256 inch |
| Głębokość  | 0,08 mm | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto | 10,8 g  |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                 |              |                 |                    |
|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969       | Tak          | Barwny          | srebrny            |
| Halogenki                       | Nie          | Ilość na arkusz | 320                |
| Klasa palności wg UL 94         | HB           | Klej            | Klej akrylanowy    |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | 3 200        | Metoda nadruku  | druk laserowy      |
| Szerokość                       | 18 mm        | Wykonanie       | samoprzylepny      |
| Zakres temperatury stosowania   | -40...150 °C | tworzywo        | poliester, bez PVC |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**LaserMark  
LM MT300 18/6.5 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

