

SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego) SKMU M20 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szeroki zakres akcesoriów do skrzynek FieldPower®.
Uszczelnienia kabli, złącza wtykowe, elementy blokad i
zamków oraz wiele innych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SKMU M20 - K GR
Nr zam.	1772460000
Wykonanie	SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontrująca, M 20, 6 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130207
J. op.	100 Szt.

SKMU PA (nakrętka kontrolująca z tworzywa sztucznego)
SKMU M20 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	1,9 g
------------	-------

Temperatury

Temperatura pracy, max.	100 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP

SKMU PA (nakrętka kontrolująca z tworzywa sztucznego)
SKMU M20 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

