


WS WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szeroki zakres akcesoriów do skrzynek FieldPower®.
Uszczelnienia kabli, złącza wtykowe, elementy blokad i
zamków oraz wiele innych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WS 12/6 MC NE GN
Nr zam.	1773551688
Wykonanie	WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, zielony
GTIN (EAN)	4032248141944
J. op.	600 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000 2438520000 2438510000

**WS
WS 12/6 MC NE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0,236 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Masa netto	0,215 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	5	Aplikacja / producent	Weidmueller, Allen-Bradley
Barwny	zielony	Klasa palności wg UL 94	V-2
Nadrukowane znaki	bez	Szerokość	6 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	tworzywo	poliamid 66

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

WS
WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

