

**LaserMark  
LM MT300 19/6.3 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

- Etykiety przylepne z poliestru
- do drukarek laserowych w formacie DIN A4
- wytrzymały na ścieranie
- Bardzo odporne na wysokie temperatury
- Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów
- Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | LM MT300 19/6.3 GE                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1835830000</a>                            |
| Wykonanie  | LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 6.3 x 19.05 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248340149                                         |
| J. op.     | 10 Szt.                                               |

**LaserMark  
LM MT300 19/6.3 GE**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 19,05 mm | Szerokość (cale) | 0,75 inch  |
| Wysokość   | 6,3 mm   | Wysokość (cale)  | 0,248 inch |
| Głębokość  | 0,08 mm  | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto | 10,7 g   |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                    |                                 |              |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                  | Aprobata zgodnie z UL 969       | Tak          |
| Barwny                              | żółty              | Halogenki                       | Nie          |
| Ilość na arkusz                     | 256                | Klasa palności wg UL 94         | HB           |
| Klej                                | Klej akrylanowy    | Liczba oznaczników w opakowaniu | 2 560        |
| Metoda nadruku                      | druk laserowy      | Szerokość                       | 19,05 mm     |
| Wykonanie                           | samoprzylepny      | Zakres temperatury stosowania   | -40...150 °C |
| tworzywo                            | poliester, bez PVC |                                 |              |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**LaserMark  
LM MT300 19/6.3 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

