TM
TM 0/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

TM/HF Twin oznaczenie obustronne: 0,22 – 2,5 mm². Tuleje Twin umożliwiają dwustronne oznaczanie przewodu. W tulejach można umieszczać dwa szyldy TM-I 18, dzięki czemu np. oznaczenie wyjściowe i wejściowe przewodu można odczytać w jednym miejscu. Przezroczyste bezhalogenowe tuleje można stosować do przewodów o średnicy zewnętrznej od 1,3 do 4,0 mm.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TM 0/18 TWIN HF/HB
Nr zam.	1891810000
Wykonanie	TM, Gilza x 5 mm, polietylen LD, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 1.3 - 2.6 mm
GTIN (EAN)	4032248504558
J. op.	500 Szt.

TM
TM 0/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0,197 inch
Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0,709 inch
Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0,394 inch
Masa netto	0,278 g		

Dane ogólne

Barwny	transparentny	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	5 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
Zalecane branże	Transport, Maszyny	tworzywo	polietylen LD

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,22 mm²	Zewnętrzna średnica przewodu	1.3 - 2.6 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	2,6 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP