VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)
VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Produktabbildung

Dławnice EMC do ekranowania częstotliwości zakłócających z tłumieniem ekranowym sięgającym 100dB. Stykanie ekranu kabla za pomocą ciągłej podkładki sprężystej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M16 - MS 1/EMV
Nr zam.	1909500000
Wykonanie	VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, M 16, 7, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248536429
J. op.	50 Szt.

VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)
VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	36 mm	Długość (cale)	1,417 inch
Masa netto	27,22 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	długość gwintu	7 mm
gwint (zewnętrzny)	M 16	moment obrotowy króćca, maks.	10 Nm
moment obrotowy króćca, min.	8 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	7 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	5 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
rozmiar klucza 1	20 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	uszczelka	NBR
wkładka uszczelniająca	CR	wkładka zaciskowa	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica ekranu, maks.	10 mm	średnica ekranu, min.	4 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.	10 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)
VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

