

VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową) VG M20 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Produktabbildung
Dławnice EMC do ekranowania częstotliwości zakłócających z tłumieniem ekranowym sięgającym 100dB. Stykanie ekranu kabla za pomocą ciągłej podkładki sprężystej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M20 - MS 1/EMV
Nr zam.	1909510000
Wykonanie	VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, M 20, 8, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248536436
J. op.	50 Szt.

VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)

VG M20 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	35,5 mm	Długość (cale)	1,398 inch
Masa netto	30,64 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	długość gwintu	8 mm
gwint (zewnątrzny)	M 20	moment obrotowy króćca, maks.	15 Nm
moment obrotowy króćca, min.	12 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	10 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	8 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
rozmiar klucza 1	22 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	uszczelka	NBR
wkładka uszczelniająca	CR	wkładka zaciskowa	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica ekranu, maks.	12 mm	średnica ekranu, min.	5 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.	12 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	6 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową) **VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

