

**Industrial Ethernet
IE-PH-RJ45-TH-GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Do łączników wtykowych IP20 w wersji zaciskanej marki Weidmüller najlepiej używać tulejek przeciwzgięciowych w różnych kolorach - nie tylko do ochrony dźwigni zatrzaskowych i ogranicznika kabla, lecz także do optycznego wyróżnienia wtyków.

Cechy:

- 7 różnych kolorów

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PH-RJ45-TH-GN
Nr zam.	1962490000
Wykonanie	Tulejka przeciwzgięciowa, zielona
GTIN (EAN)	4032248644629
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-PH-RJ45-TH-GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 2,5 g

Temperatury

Temperatura pracy

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001679
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-06-04-12
eClass 9.1	27-06-04-12		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN