

## Industrial Ethernet IE-BI-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych  
Var.1 / 4 / 14

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BI-LCD-SM-C
Nr zam.	<a href="#">1962880000</a>
Wykonanie	Wkład LC, wkładka kołnierzkowa LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-BI-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	14,9 g
------------	--------

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	0...85 % wzgl. wilgotności	Temperatura pracy	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania		Temperatura układania	

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-20
--------------------------------	--------------

**Dane ogólne**

Budowa	wkładki wtykowe i kołnierzowe przystosowane do obudowy w wariantach 1, 4 i 14	Cykle wpinania	1000
Opis artykułu	wkładka kołnierzowa LC-Duplex, Singlemode	Podstawowy materiał obudowy	PBT odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67 z obudową	Typ włókna	Singlemode
Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB
Wilgotność	0...85 % wzgl. wilgotności	złącze 1	LC Duplex

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">GOST Approval</a>

**Industrial Ethernet  
IE-BI-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**

