

Industrial Ethernet IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



światłowodowe łączniki wtykowe LC-Duplex według IEC
61754-20 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-LCD-SM
Nr zam.	1962980000
Wykonanie	Złącze światłowodowe, wtyk LC-Duplex, Singlemode, IP20
GTIN (EAN)	4032248645169
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-PS-LCD-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	9,1 g
------------	-------

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności	Temperatura pracy	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania		Temperatura układania	

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-20
--------------------------------	--------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	1000	Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE
Materiał sprężyny naciskowej	Stal nierdzewna niskowęglowa	Materiał tulejki	cyrkonka, otwór wiercony 127 µm
Materiał tulejki przeciwwzgięciowej	TPE	Materiał zgmatanej tulejki	miedź, niklowany
Opis artykułu	wtyk LC-Duplex, Singlemode	Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0
Przyłącze 2	klejenie, zagniatanie, polerowanie	Siła wypinania kabla, min.	100 N
Stopień ochrony	IP20	Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Typ włókna	GOF, Singlemode	Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB
Tłumienność wtrąciowa	≤ 0,5 dB	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
Złącze 1	LC Duplex	Średnica pojedynczej żyły, maks.	1,4 mm
Średnica pojedynczej żyły, min.	0,6 mm	Średnica płaszczka, maks.	3 mm
Średnica płaszczka, min.	2,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

**Industrial Ethernet
IE-PS-LCD-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval

**Industrial Ethernet
IE-PS-LCD-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

