

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego
plus wkład RJ45

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Nr zam.	1963190000
Wykonanie	Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 35,4 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1

RJ45

Opis artykułu wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe

Średnica izolacji, min. 0,85 mm

Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego 0.36...0.51 mm

Średnica przyłącza przewodu, elastycznego 0.46...0.61 mm

Klasyfikacja MICE M M₃Klasyfikacja MICE C C₁

Średnica płaszczka, min. 5 mm

Ekranowanie 360° zamknięty dookoła

Cykle wpinania 750

Przyłącze 2

Końcówka zaprasowywana

Podstawowy materiał obudowy

PA UL 94 V0

Średnica izolacji, maks.

1,05 mm

Powierzchnia styku

Złoto na niklu

Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG) AWG 24...AWG 22

Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG) AWG 27...AWG 24

Klasyfikacja MICE I I₃Klasyfikacja MICE E E₃

Średnica płaszczka, maks.

10 mm

Stopień ochrony

IP67

Normy

Norma dot. łączników wtykowych

IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 60603-7-51

Nr certyfikatu (cULus)

E316369

Klasyfikacje

ETIM 3.0

EC001121

ETIM 5.0

EC002641

UNSPSC

30-21-18-10

eClass 6.2

27-26-07-08

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.1

27-44-03-90

ETIM 4.0

EC002641

ETIM 6.0

EC001121

eClass 5.1

27-26-07-08

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 9.0

27-44-03-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Industrial Ethernet IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval DUXR.E316369

Industrial Ethernet IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws