

## Industrial Ethernet IE-PS-V01M-2LC-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC  
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) wkład RJ45 z metalu  
plus wkład LC

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-V01M-2LC-SM
Nr zam.	<a href="#">1963240000</a>
Wykonanie	Złącze światłowodowe, wariant 1, LC-Duplex Singlemode, IP67
GTIN (EAN)	4032248651719
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2LC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	114,3 g
------------	---------

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 61754-20
--------------------------------	---

**Dane ogólne**

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Opis artykułu	wariant 1, LC-Duplex Singlemode	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Przyłącze 2	klejenie, zagniatanie, polerowanie	Stopień ochrony	IP67
Stosowany materiał obudowy	PBT, odlew ciśnieniowy cynkowy	Typ włókna	Singlemode
Tłumienność odbiciowa	40 dB jednomodowy; 30 dB multimode	Tłumienność wtrąceniowa	0,5 dB singlemode, 0,4 dB wielomodowy
złącze 1	LC	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
Średnica płaszczka, min.	5 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2LC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">WSCAD</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">GOST Approval</a>

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2LC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**

