

## Industrial Ethernet IE-PS-V01M-2LC-SM-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC  
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) wkład RJ45 z metalu  
plus wkład LC

### Ogólne dane do zamówienia

|            |  |
|------------|--|
| Typ        | IE-PS-V01M-2LC-SM-BP   |
| Nr zam.    | <a href="#">1963250000</a>   |
| Wykonanie  | Złącze światłowodowe, wariant 1, LC-Duplex<br>Singlemode, zabezpieczenie przeciwzgięciowe,<br>IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248651726  |
| J. op.     | 10 Szt.  |

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 147,6 g |
|------------|---------|

**Temperatury**

|                         |                |                           |        |
|-------------------------|----------------|---------------------------|--------|
| Temperatura pracy, max. | 70 °C          | Temperatura pracy, min.   | -40 °C |
| Temperatura pracy       | -40 °C...70 °C | Temperatura magazynowania |        |
| Temperatura układania   |                |                           |        |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Normy**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 61754-20 |
|--------------------------------|---|

**Dane ogólne**

|                            |  |                             |                                       |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| Barwny                     | inne   | Cykle wpinania              | 500                                   |
| Opis artykułu              | wariant 1, LC-Duplex Singlemode, zabezpieczenie przeciwzgięciowe | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy             |
| Przyłącze 2                | klejenie, zagniatanie, polerowanie                               | Stopień ochrony             | IP67                                  |
| Stosowany materiał obudowy | PBT, odlew ciśnieniowy cynkowy                                   | Typ włókna                  | Singlemode                            |
| Tłumienność odbiciowa      | 40 dB jednomodowy; 30 dB multimode                               | Tłumienność wtrąceniowa     | 0,5 dB singlemode, 0,4 dB wielomodowy |
| złącze 1                   | LC   | Średnica płaszczka, maks.   | 10 mm                                 |
| Średnica płaszczka, min.   | 5 mm   |                             |                                       |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001121    | ETIM 4.0   | EC002641    |
| ETIM 5.0   | EC002641    | ETIM 6.0   | EC001122    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-08 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-08 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 19-17-01-22 |
| eClass 9.1 | 19-07-01-22 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## Industrial Ethernet IE-PS-V01M-2LC-SM-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Pobieranie

|  |  |
|--|--|
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">WSCAD</a>  |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>   |
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">GOST Approval</a>  |

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**

