

Industrial Ethernet IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego
plus wkład SC

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-V04P-2SC-POF
Nr zam.	1963380000
Wykonanie	Złącze światłowodowe, Wersja 4, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248651856
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-2SC-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	48,7 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 61754-24
--------------------------------	---

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Opis artykułu	Wersja 4, SC-RJ POF	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie	Stopień ochrony	IP67
Stosowany materiał obudowy	PA, odlew ciśnieniowy cynkowy	Typ włókna	POF
Tłumienność odbiciowa	40 dB jednomodowy; 30 dB multimode	Tłumienność wtrąceniowa	0,5 dB singlemode, 0,4 dB wielomodowy, ≤ 1,0 dB POF
złącze 1	SCRJ	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
Średnica płaszczka, min.	5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-2SC-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

