

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC  
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) wkład RJ45 z metalu  
plus wkład SC

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1963440000</a>                                               |
| Wykonanie  | Kołnierz LWL, IP67, wariant 1, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC, Singlemode |
| GTIN (EAN) | 4032248645534                                                            |
| J. op.     | 10 Szt.                                                                  |

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 62,7 g

**Temperatury**

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura magazynowania

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych

IEC 61076-3-106 wariant  
1, IEC 61754-4, IEC  
61754-24**Dane ogólne**

Barwny inne

Opis artykułu wariant 1, złącze rozłączne  
SCRJ na 2\*SC

Przyłącze 2 SCRJ

Typ włókna Singlemode

Tłumienność wtrąceniowa ≤ 0,5 dB

złącze 1 SC

Cykle wpinania 500

Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy  
cynkowy

Stopień ochrony IP67

Tłumienność odbiciowa ≥ 40 dB

materiał uszczelniający NBR

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 5.0 EC000437

UNSPSC 30-21-18-17

eClass 6.2 27-26-12-03

eClass 8.1 19-17-01-25

eClass 9.1 19-07-01-22

ETIM 4.0 EC000437

ETIM 6.0 EC001122

eClass 5.1 27-26-12-03

eClass 7.1 27-25-05-04

eClass 9.0 19-17-01-22

**certyfikaty**

ROHS

Zgodny

**Pobieranie**Broszura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)Dane projektowe [WSCAD](#)Dokumentacja użytkownika [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności [GOST Approval](#)

## Industrial Ethernet IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws