

**Industrial Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych HDC według IEC
61076-3-106 Var.5 z metalu plus wkład RJ45

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BS-V05M-RJ45-C
Nr zam.	1963510000
Wykonanie	Kołnierz RJ45, IP67, wariant 5, złącze rozłączne, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645602
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	61,3 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	RJ45
Opis artykułu	wariant 5, złącze rozłączne	materiał uszczelniający	NBR
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy	Kategoria	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Ekranowanie	360° zamknięty dookoła
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 5, IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Industrial Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 3 HDC 17/18 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval DUXR.E3.16369 PROFINET Manufacturer's Declaration

**Industrial Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

