

## Industrial Ethernet IE-PS-SCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



światłowodowe łączniki wtykowe SC-Duplex według IEC  
61754-4 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-SCD-SM
Nr zam.	<a href="#">1964410000</a>
Wykonanie	Złącze światłowodowe, wtyk SC-Duplex, Singlemode, IP20
GTIN (EAN)	4032248649020
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-PS-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 17,2 g

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności	Temperatura pracy	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania		Temperatura układania	

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	-------------	---------------------	---------

**Dane ogólne**

Budowa	rama nośna do wbudowania wtyków Simplex	Cykle wpinania	1000
Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE	Materiał sprężyny naciskowej	Stal nierdzewna niskowęglowa
Materiał tulejki	cyrkon, otwór wiercony 127 µm	Materiał tulejki przeciwzgięciowej	TPE
Materiał zgniatanej tulejki	miedź, niklowany	Opis artykułu	wtyk SC-Duplex, Singlemode
Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0	Przyłącze 2	klejenie, zagniatanie, polerowanie
Siła wypinania kabla, min.	100 N	Stopień ochrony	IP20
Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Typ włókna	GOF, Singlemode
Tłumienność odbiciowa	≥ 30 dB	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,4 dB
Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności	złącze 1	SC-Duplex
Średnica pojedynczej żyły, maks.	1,4 mm	Średnica pojedynczej żyły, min.	0,6 mm
Średnica płaszczka, maks.	3 mm	Średnica płaszczka, min.	2,8 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Industrial Ethernet  
IE-PS-SCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">WSCAD</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">GOST Approval</a>

## Industrial Ethernet IE-PS-SCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy

