

## Industrial Ethernet IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC  
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego  
plus wkład SC

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
Nr zam.	<a href="#">1964470000</a>
Wykonanie	Kołnierz LWL, IP67, wariant 4, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC, Multimode, POF
GTIN (EAN)	4032248649075
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	28,7 g
------------	--------

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------------------	--

**Dane ogólne**

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Opis artykułu	wariant 4, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Przyłącze 2	SCRJ	Stopień ochrony	IP67
Typ włókna	Multimode, POF	Tłumienność odbiciowa	≥ 30 dB
Tłumienność wtrąceniowa złącze 1	≤ 0,4 dB SC	materiał uszczelniający	NBR

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**


Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">WSCAD</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">GOST Approval</a>

## Industrial Ethernet IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rysunki

### Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws