

## IE-PP-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PP-V01P
Nr zam.	<a href="#">1965690000</a>
Wykonanie	kołpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN)	4032248653911
J. op.	10 Szt.

**IE-PP-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 11 g

**Temperatury**Temperatura pracy, max. 70 °C      Temperatura pracy, min. -40 °C  
Temperatura pracy -40 °C...70 °C**Dane ogólne**Barwny czarny      Podstawowy materiał obudowy PA 6 GF  
Stopień ochrony IP67      rodzaj montażu Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002040
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**Broszura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)Dokumentacja użytkownika [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [UL Approval](#)  
[GOST Approval](#)