

IE-BP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BP-V01P
Nr zam.	1965700000
Wykonanie	zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej
GTIN (EAN)	4032248653928
J. op.	10 Szt.

IE-BP-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 12,2 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Dane ogólne

Barwny	czarny	Podstawowy materiał obudowy	PA 6 GF
Stopień ochrony	IP67	rodzaj montażu	Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Normy

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002040
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
------------------	--

Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
--------------------------	--

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UL Approval GOST Approval
--	--