

SAI-SK-M12-UNI 2029**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-SK-M12-UNI 2029
Nr zam.	2330260000
Wykonanie	Chronione podzespoły, Nasadka ochronna
GTIN (EAN)	4032248592067
J. op.	20 Szt.

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 1,35 g

Temperatury

Temperatura otoczenia (tekst) -25 °C +70 °C

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 12	Podstawowy materiał obudowy	PA 66
Stopień ochrony	IP67	Zakres temperatury obudowy	-20 ... +90 °C
tworzywo	PA 66		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)