

B KOTR M8 3P BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W zależności od rodzaju wybranej pokrywy, można wybrać spośród wielu złącz do płytek drukowanych. Złącza M12 PCB są dostępne w wersjach kod A, kod B, a także kod D. Należy zwrócić uwagę, że pokrywy EA i I/O do obudów 54 mm wymagają różnych rodzajów złącz M12.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	B KOTR M8 3P BU SAI
Nr zam.	2332380000
GTIN (EAN)	4032248594108
J. op.	360 Szt.

B KOTR M8 3P BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 3,336 g

Dane techniczne obudowa pusta

Dławnice kablowe	M 8	Ekranowane	Nie
Liczba biegunów	3	Materiał styków	połączany
Podstawowy materiał obudowy	LCP	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutownicze (przystosowane do procesu reflow)	Stopień ochrony	IP67, po całkowitym zmontowaniu
Wykonanie	złącze żeńskie	kodowanie	M8 = żadna
napięcie znamionowe	30 V		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

certyfikaty

ROHS Zgodny

PobieranieBroszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)