

**B KOTR B M12 5POL A SF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W zależności od rodzaju wybranej pokrywy, można wybrać spośród wielu złącz do płytek drukowanych. Złącza M12 PCB są dostępne w wersjach kod A, kod B, a także kod D. Należy zwrócić uwagę, że pokrywy EA i I/O do obudów 54 mm wymagają różnych rodzajów złącz M12.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	B KOTR B M12 5POL A SF
Nr zam.	<a href="#">2350610000</a>
GTIN (EAN)	4032248672400
J. op.	220 Szt.

**B KOTR B M12 5POL A SF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	4,405 g
------------	---------

**Dane techniczne obudowa pusta**

Dławnice kablowe	M 12	Ekranowane	Tak
Liczba biegunów	5	Materiał styków	połączany
Podstawowy materiał obudowy	PBT	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	Połączenie lutowane	Stopień ochrony	IP67, po całkowitym zmontowaniu
Wykonanie	złącze męskie	kodowanie	A
napięcie znamionowe	30 V		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
------------------	---