

**B KOTR BUS M8 4POL BU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W zależności od rodzaju wybranej pokrywy, można wybrać spośród wielu złącz do płytek drukowanych. Złącza M12 PCB są dostępne w wersjach kod A, kod B, a także kod D. Należy zwrócić uwagę, że pokrywy EA i I/O do obudów 54 mm wymagają różnych rodzajów złącz M12.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	B KOTR BUS M8 4POL BU
Nr zam.	<a href="#">2350640000</a>
GTIN (EAN)	4032248672448
J. op.	220 Szt.

**B KOTR BUS M8 4POL BU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 2,686 g

**Dane techniczne obudowa pusta**

Dławnice kablowe	M 8	Ekranowane	Tak
Liczba biegunów	4	Materiał styków	pozlacany
Podstawowy materiał obudowy	PBT	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	Łączenie lutowane	Stopień ochrony	IP67, po całkowitym zmontowaniu
Wykonanie	złącze żeńskie	kodowanie	M8 = żadna
napięcie znamionowe	30 V		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

**certyfikaty**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Broszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)