


Akcesoria
PTSC KB40X14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

**Elastyczna - elastyczniejsza - forma profilowa.**

Obudowa montażowa w formie profilowej - elastyczna systemowa konstrukcja zespołowa z kolorowych i transparentnych profili z tworzywa sztucznego i modułów nośnych.

Perfekcyjna mieszanina z dowolnie ustawianych rastrów standardowych i z dokładnością do milimetra przycinanego materiału stwarza optymalną równowagę między elastycznością i ekonomicznością:

- Profile zatrzaskowe o standardowych szerokościach od 5 mm - 45 mm umożliwiają montaż wszystkich popularnych formatów kart obwodów drukowanych.
 - Zmienne wysokości konstrukcyjne zapewniają maksymalną gęstość upakowania również w przypadku dużych elementów elektronicznych.
 - Różne warianty montażowe powodują, że bezpośredni montaż obudowy jest równie prosty, jak zatrzaskiwanie na szynie nośnej
 - Stabilne kołpaki pokrywowe bezpiecznie chronią podzespoły przed oddziaływaniem z zewnątrz
- Wzór na sukces: zmienny profil + modułowe elementy kształtowe = elastyczna koncepcja obudowy o dużej powierzchni użytkowej dla płytki drukowanej. Koncepcja konstrukcji zespołowej jest optymalnie przystosowana do podzespołów o dużym zapotrzebowaniu na miejsce i liczy się przede wszystkim w przypadku niedużych ilości lub zmiennych szerokości konstrukcyjnych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	PTSC KB40X14
Nr zam.	4019420000
Wykonanie	Akcesoria, Śruba z gniazdem krzyżowym, Śruby
GTIN (EAN)	4008190243029
J. op.	100 Szt.

Akcesoria
PTSC KB40X14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Wysokość	14 mm	Wysokość (cale)	0,551 inch
Masa netto	1,14 g		

parametry systemu

Wykonanie	Śruby
-----------	-------

Dane materiałowe

Barwny	srebrny	Tabela kolorów (podobny)	RAL 7001
--------	---------	--------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000887	ETIM 4.0	EC000887
ETIM 5.0	EC000887	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	23-11-01-17	eClass 7.1	23-11-01-17
eClass 8.1	23-11-01-17	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Uwagi

Tekst wskazówki Dane techniczne

Profil osłony i płytki końcowe dostępne w trzech wysokościach**Montaż TS bez osłony: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm****Montaż TS z niską osłoną: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm****Montaż TS z wysoką osłoną: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm****Montaż bezpośredni, bez osłony / z niską osłoną / z wysoką osłoną 24 / 69 / 99 mm****Wymiary płytki drukowanej****Grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 100 (+0,5) mm****Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej - 4,5 mm****Wymiary sekcji ADP = długość płytki drukowanej - 1 mm****Przykład:****Długość płytki drukowanej 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm****certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dane projektowe	STEP