

## RKDG D15 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Szeroki zakres akcesoriów do skrzynek FieldPower®.  
Uszczelnienia kabli, złącza wtykowe, elementy blokad i  
zamków oraz wiele innych.

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	RKDG D15 PT6
Nr zam.	<a href="#">4323220000</a>
Wykonanie	FieldPower®, okrągły, IP65, 13 mm - 15 mm
GTIN (EAN)	4032248641222
J. op.	10 Szt.

**RKDG D15 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 3,45 g

**Temperatury**

Temperatura pracy

Temperatura magazynowania

**Informacje ogólne**

Barwny	czarny	Bez silikonu	Tak
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	HB
Stopień ochrony	IP65	Zakres zaciskania, maks.	15 mm
Zakres zaciskania, min.	13 mm	grubość	18 mm
tworzywo	EPDM	typ przewodu	okrągły

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

**certyfikaty**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Dane projektowe [EPLAN](#)Dane projektowe [STEP](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [FieldPower](#)