

## RKDG D9 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Szeroki zakres akcesoriów do skrzynek FieldPower®.  
Uszczelnienia kabli, złącza wtykowe, elementy blokad i  
zamków oraz wiele innych.

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	RKDG D9 PT6
Nr zam.	<a href="#">4329610000</a>
Wykonanie	FieldPower®, okrągły, IP65, 7 mm - 9 mm
GTIN (EAN)	4032248668687
J. op.	10 Szt.

**RKDG D9 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 26,3 g

**Temperatury**

Temperatura pracy

Temperatura magazynowania

**Informacje ogólne**

Barwny	czarny	Bez silikonu	Tak
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	HB
Stopień ochrony	IP65	Zakres zaciskania, maks.	9 mm
Zakres zaciskania, min.	7 mm	grubość	18 mm
tworzywo	EPDM	typ przewodu	okrągły

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

**certyfikaty**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Dane projektowe [EPLAN](#)Dane projektowe [STEP](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [FieldPower](#)