

RIDERSERIES RCL
SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu


Podobny do przedstawionego na ilustracji

Cokół przekaźnika do przekaźników RIDERSERIES RCL

- Złącze śrubowe oraz sprężynowe
- standardowa oraz mała wysokość zabudowy

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SRC 1CO
Nr zam.	8690840000
Wykonanie	RIDERSERIES RCL, Podstawa przekaźnikowa, Liczba styków: 1 zestyk przełączny, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4032248361526
J. op.	10 Szt.

**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	15,5 mm	Szerokość (cale)	0,61 inch
Wysokość	77 mm	Wysokość (cale)	3,031 inch
Głębokość	61 mm	Głębokość (cale)	2,402 inch
Masa netto	40,1 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji	Temperatura pracy	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Dane zestyku

Typ zestyku 1 zestyk przełączny

Dane ogólne

Szyna TS 35 Barwny czarny

Koordinacja izolacji

Stopień ochrony	IP20	Wytrzymałość dielektryczna, wejście/ wyjście	2,5 KV _{eff} / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków	2,5 KV _{eff} / 1 min.		

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy UL508 Nr certyfikatu (cURus) E223759

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Moment obrotowy dociągający, min.	0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.	0,8 Nm	Wielkość ostrza	Gr. PH1
Raster w mm (P)	3,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03
eClass 9.1	27-37-16-03		

Karta katalogowa**RIDERSERIES RCL
SRC 1C0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)