

**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wtykowe LED do cokołów przekaźników RIDERSERIES RCL z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zielonym lub czerwonym LED
- z diodą biegu jałowego
- z warystorem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|--|
| Typ | RIM 3 110/230VUC GN |
| Nr zam. | 8713770000 |
| Wykonanie | RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 110...230 V UC, złącze wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4032248390144 |
| J. op. | 10 Szt. |

**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość | 12,5 mm | Szerokość (cale) | 0,492 inch |
| Wysokość | 9 mm | Wysokość (cale) | 0,354 inch |
| Głębokość | 34,5 mm | Głębokość (cale) | 1,358 inch |
| Masa netto | 3 g | | |

Temperatury

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
| Temperatura pracy, max. | 70 °C | Temperatura pracy, min. | -40 °C |
| Wilgotność | 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji | Temperatura pracy | -40 °C...70 °C |
| Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Wejście

Znamionowe napięcie sterujące 110...230 V UC Wskazanie statusu Zielona dioda LED

Dane ogólne

Barwny czarny

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy UL508 Nr certyfikatu (cURus) E223759

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000683 | ETIM 4.0 | EC000996 |
| ETIM 5.0 | EC002586 | ETIM 6.0 | EC002586 |
| UNSPSC | 32-11-15-03 | eClass 5.1 | 27-11-06-35 |
| eClass 6.2 | 27-11-06-35 | eClass 7.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 8.1 | 27-37-92-08 | eClass 9.1 | 27-37-10-10 |

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Karta katalogowa**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Pobieranie**

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |

RIDERSERIES RCL RIM 3 110/230VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Dimensional drawing

