

Elementy połączeniowe H2,5/14D BL BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H2,5/14D BL BD
Nr zam.	9004360000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190083397
J. op.	500 Szt.
opakowanie	Szpula opakowana

**Elementy połączeniowe
H2,5/14D BL BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	14 mm	Szerokość (cale)	0,551 inch
Masa netto	0,14 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	10 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,25 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	14 mm
Określenie wojskowe	T 20A 017 A	Przekrój przyłącza przewodu	2,5 mm ²
długość powierzchni styku (L2)	8 mm	kod koloru	DIN
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 14	średnica kołnierza (D2)	4 mm
średnica powierzchni styku (D1)	2,2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe H2,5/14D BL BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od
przedstawionego na ilustracji.

