


Elementy połączeniowe H1,0/15D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.)
- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H1,0/15D ZH R SV
Nr zam.	9018540000
Wykonanie	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190188832
J. op.	500 Szt.
opakowanie	Worek MultiPack

**Elementy połączeniowe
H1,0/15D ZH R SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	0,162 g		

Dane techniczne

Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
-----------	-----------------------------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	12 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	15 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
kod koloru	DIN	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 17
szerokość kołnierza (B)	3,2 mm	wysokość kołnierza (A)	5,8 mm
średnica powierzchni styku (D1)	2,2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe H1,0/15D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

