


Elementy połączeniowe H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H0,75/12T HBL
Nr zam.	9021030000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190152901
J. op.	500 Szt.
opakowanie	luzem

Elementy połączeniowe
H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	12 mm	Szerokość (cale)	0,472 inch
Masa netto	0,08 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	8 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,25 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	12 mm
Określenie wojskowe	T 20A 004 A	Przekrój przyłącza przewodu	0,75 mm ²
długość powierzchni styku (L2)	6 mm	kod koloru	inne
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 18	średnica kołnierza (D2)	2,8 mm
średnica powierzchni styku (D1)	1,2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [WSCAD, EPLAN](#)

Elementy połączeniowe H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od
przedstawionego na ilustracji.

