
Elementy połączeniowe H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H2,5/25T GR
Nr zam.	9021090000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 20 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190060916
J. op.	500 Szt.
opakowanie	luzem

Elementy połączeniowe H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0,984 inch
Masa netto	0,24 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	20 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,25 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	25 mm
Określenie wojskowe	T 20A 023 A	Przekrój przyłącza przewodu	2,5 mm²
długość powierzchni styku (L2)	18 mm	kod koloru	Telemecanique
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 14	średnica kołnierza (D2)	4,2 mm
średnica powierzchni styku (D1)	2,2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

