


Elementy połączeniowe H4,0/18T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H4,0/18T OR
Nr zam.	9021100000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190061708
J. op.	500 Szt.
opakowanie	luzem

**Elementy połączeniowe
H4,0/18T OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	18 mm	Szerokość (cale)	0,709 inch
Masa netto	0,26 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	12 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	18 mm
Określenie wojskowe	T 20A 023 A	Przekrój przyłącza przewodu	4 mm ²
długość powierzchni styku (L2)	10 mm	kod koloru	Telemecanique
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12	średnica kołnierza (D2)	4,8 mm
średnica powierzchni styku (D1)	2,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

**Elementy połączeniowe
H4,0/18T OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

