

Akcesoria BIT E6,3 PH2x70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Chwył zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN
5260, chwył 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane do zamówienia

Typ	BIT E6,3 PH2x70
Nr zam.	9024090000
Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, Długość końcówki: 70 mm, rozmiar końcówki rowek krzyżowy: 2
GTIN (EAN)	4008190870720
J. op.	5 Szt.

Akcesoria
BIT E6,3 PH2x70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Ciężar	7,6 g	Masa netto	15,2 g

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	70 mm	Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek krzyżowy
rozmiar	2	rozmiar końcówki rowek krzyżowy	2

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------