

Akcesoria
BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Chwył zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwył 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane do zamówienia

Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
Nr zam.	9025590000
Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 4 mm, Długość końcówki: 39 mm, Grubość końcówki (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4008190151935
J. op.	10 Szt.

Akcesoria
BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	39 mm	Szerokość (cale)	1,535 inch
Ciężar	5,52 g	Masa netto	7,5 g

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	39 mm	Grubość końcówki (A)	0,8 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, z czopem, rowek	Szerokość końcówki (B)	4 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------