
Elementy połączeniowe
H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H95,0/44 R
Nr zam.	9028210000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 31 mm, 25 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190891589
J. op.	25 Szt.
opakowanie	luzem

Elementy połączeniowe
H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	44 mm	Szerokość (cale)	1,732 inch
Masa netto	5,2 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	31 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,6 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,35 mm	L1 in mm	44 mm
Przekrój przyłącza przewodu	95 mm²	długość powierzchni styku (L2)	25 mm
kod koloru	Weidmüller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 3/0
średnica kołnierza (D2)	18 mm	średnica powierzchni styku (D1)	14,7 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia	C SA US
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP