
Elementy połączeniowe
H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H4,0/14DS GR
Nr zam.	9028520000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248049035
J. op.	500 Szt.
opakowanie	luzem

Elementy połączeniowe
H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	14 mm	Szerokość (cale)	0,551 inch
Masa netto	0,222 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	10 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	14 mm
Określenie wojskowe	T 20A 023 A	Przekrój przyłącza przewodu	4 mm²
długość powierzchni styku (L2)	8 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12
średnica kołnierza (D2)	4,8 mm	średnica powierzchni styku (D1)	2,8 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD, EPLAN

Elementy połączeniowe
H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

