

**Elementy połączeniowe  
H16,0/38T ZH W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Do następujących przewodów: 2 x 16,0 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 6)

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	H16,0/38T ZH W
Nr zam.	<a href="#">9037740000</a>
Wykonanie	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190493561
J. op.	50 Szt.
opakowanie	luzem

**Elementy połączeniowe  
H16,0/38T ZH W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	38 mm	Szerokość (cale)	1,496 inch
Masa netto	1,82 g		

**Dane techniczne**

Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
-----------	-----------------------------

**Tulejki kablowe**

Długość odizolowania	29 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,6 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,3 mm	L1 in mm	38 mm
Przekrój przyłącza przewodu	16 mm <sup>2</sup>	długość powierzchni styku (L2)	25 mm
kod koloru	Telemecanique	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 6
szerokość kołnierza (B)	9,5 mm	wysokość kołnierza (A)	17,2 mm
średnica powierzchni styku (D1)	8,3 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS                      Zgodny

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>