

końcówka kablowa LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LIS 6M10 V
Nr zam.	9200450000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410293
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
LIS 6M10 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	36,7 mm	Szerokość (cale)	1,445 inch
Głębokość	8 mm	Głębokość (cale)	0,315 inch
Masa netto	3,17 g		

Łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	13,15 mm	Gęstość złącza (S1)	1 mm
Kolor identyfikacyjny	żółty	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm ²
izolacja	dostępny	rozmiar	M 10
rozmiar (boleć)	M 10	Średnica kołnierza plastikowego (D)	6,4 mm
Średnica wewnętrzna (d1)	10,5 mm	Średnica zewnętrzna (d)	18 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

