

końcówka kablowa LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LIP 6R14 V
Nr zam.	9200480000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410323
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
LIP 6R14 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	28,15 mm	Szerokość (cale)	1,108 inch
Głębokość	8 mm	Głębokość (cale)	0,315 inch
Masa netto	1,7 g		

Łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	14,5 mm	Kolor identyfikacyjny	żółty
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm ²	izolacja	dostępny
rozmiar	14.0 mm	rozmiar (długość kołka)	14 mm
Średnica kołnierza plastikowego (D)	6,4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

