

**końcówka kablowa
LID 6M5 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Izolowane tuleje wtyku okrągłego z PVC z tuleją
miedzianą**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LID 6M5 R
Nr zam.	9200690000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410538
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
LID 6M5 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	23,8 mm	Szerokość (cale)	0,937 inch
Głębokość	8,1 mm	Głębokość (cale)	0,319 inch
Masa netto	1,59 g		

Łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	13 mm	Kolor identyfikacyjny	żółty
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm ²	izolacja	dostępny
rozmiar	ø 5 mm	rozmiar (wtyk okrągły)	ø 5 mm
Średnica kołnierza plastikowego (D)	5,8 mm	Średnica zewnętrzna (d)	5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

końcówka kablowa **LID 6M5 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

