

## końcówka kablowa LID 1,5F4 RF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### W pełni izolowane tuleje wtyków okrągłych z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

#### Ogólne dane do zamówienia

Typ	LID 1,5F4 RF
Nr zam.	<a href="#">9200700000</a>
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410545
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa  
LID 1,5F4 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	23 mm	Szerokość (cale)	0,906 inch
Głębokość	7,6 mm	Głębokość (cale)	0,299 inch
Masa netto	1,25 g		

**łączniki**

Długość kołnierza plastikowego (b)	10,5 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	izolacja	pełna izolacja
rozmiar	ø 4 mm	rozmiar (wtyk okrągły)	ø 4 mm
Średnica kołnierza plastikowego (D)	4 mm	Średnica zewnętrzna (d)	4 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------

**końcówka kablowa  
LID 1,5F4 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**